


Bloc racordare VIGK-04-D-2-NPT

Cod: 18887

FESTO

pentru insule de ventile

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	183 mm
presiune de operare	-0,9 ... 16 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
aprobare	UL - Recognized (OL)
tip fixare placa de conectare	cu gaura de trecere
racord aer auxiliar de comanda 12/14	NPT1/8-27
racord pneumatic 1	NPT3/4-14
racord pneumatic 2	NPT3/8-18
racord pneumatic 3	NPT3/4-14
racord pneumatic 4	NPT3/8-18
racord pneumatic 5	NPT3/4-14
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	aluminii turnat sub presiune