


# Suport ventuza de vacuum ESH-HD-4-QS

Cod: 189239

FESTO

cu compensator de inaltime, conexiune vacuum laterala, fixare cu doua piulite hexagonale



## Fisa tehnica

| Caracteristica                              | valoare  |
|---|--|
| Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum | 6 mm   |
| Volum                                       | 0,678 cm <sup>3</sup>  |
| pozitie instalare                           | vertical   |
| Structura constructiva                      | racord de vacuum lateral<br>cu compensare a inaltimii                |
| Atribuire suport de ventuza                 | marimea 4  |
| mediu de operare                            | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Clasa de rezistenta la corozioane KBK       | 1 - Rezistenta redusa la corozioane                                  |
| Conformitatea PWIS                          | VDMA24364-A1-L   |
| Temperatura mediului                        | 0 ... 60 °C  |
| Greutate produs                             | 45 g   |
| tip fixare                                  | cu contrapiulita   |
| Fixarea ventuzei                            | M6   |
| Racord de vacuum                            | QS-6   |
| Indicatie material                          | conform RoHS   |
| Materialul etansarilor                      | NBR<br>otel  |
| Materialul suportului                       | Aluminiu<br>Alama nichelata<br>POM<br>Otel calit<br>otel aliaj inalt |