


Suport ventuza de vacuum ESH-HE-4-G1/8

Cod: 189256

FESTO

fara compensator de inaltime, pentru infiletare directa .



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	4 mm
Volum	0,289 cm ³
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	racord de vacuum sus
Atribuire suport de ventuza	marimea 4
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	11 g
tip fixare	cu filet exterior Prin port vacuum
Fixarea ventuzei	M6
Racord de vacuum	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	Aliaj de aluminiu forjat NBR POM otel
Materialul suportului	Otel calit