

Suport ventuza vacuum ESH-HF-2-M10X1

Numar piesa: 189261

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea inaltimii suport de ventuza	2.6 mm
Latimea nominala	2 mm
Volum	0.09 cm ³
Pozitie de instalare	vertical
Structura constructiva	Racord de vid, sus cu compensarea inaltimii
Atribuirea suportului de ventuza	Dimensiune 2
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	14 g
Tipul de montare	cu filet exterior prin racordul de vid
Fixarea ventuzei	Diametru 4 mm
Racord de vacuum	M10x1
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR POM
Suport material	Otel calit