


Suport ventuza de vacuum ESH-HF-3-M14X1

Cod: 189262

FESTO

cu compensator de inaltime, pentru infiletare directa



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum	6 mm
Deschidere nominala	3,3 mm
Volum	0,4 cm ³
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	racord de vacuum sus cu compensare a inaltimii
Atribuire suport de ventuza	marimea 3
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	54 g
tip fixare	cu filet exterior Prin port vacuum
Fixarea ventuzei	M4
Racord de vacuum	M14x1
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR POM
Materialul suportului	Otel calit