


Ventuza ESS-2-SF

Cod: 189267

FESTO

Parte de schimb, usor de inlocuit



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Raza minima a piesei de prelucrat R | 10 mm |
| Deschidere nominala | 0,6 mm |
| Diametru ventuza | 2 mm |
| Volum ventuza | 0,002 cm ³ |
| Potrivire impuls de ejectare | <= 4 bar |
| Pozitia racordului | sus |
| pozitie instalare | Oricare |
| Atribuire suport de ventuza | marimea 1 |
| Forma ventuza | rotund plat |
| Presiune de operare Mpa | -95 ... 0 kPa |
| presiune de operare | -0,95 ... 0 bar |
| Presiune de operare | -13,775 ... 0 psi |
| Presiune nominala de operare | -70 kPa -0,7 bar |
| Presiune nominala de operare (psi) | -10,15 psi |
| mediu de operare | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului | -10 ... 200 °C |
| Fora de retentie la presiunea nominala | 0,1 N |
| Fora laterala la presiunea nominala | 0,5 N |
| Greutate produs | 0,1 g |
| tip fixare | Prin port vacuum |
| Racord de vacuum | Diametru exterior 3 mm |
| Culoare | gri |
| Duritate Shore | 60 +/- 5 |
| Materialul dopului filetat | Alama nichelata |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul ventuzei | FPM |