

Ventuza vacuum ESS-20-SU

Numar piesa: 189295

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Raza min. a piesei de prelucrat	60 mm
Latimea nominala	3 mm
Diametrul ventuzei	20 mm
Volum de aspiratie	0.318 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Atribuirea suportului de ventuza	Dimensiune 4
Forma de ventuza	rotund plat
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Presiunea nominala de functionare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Fora de mentinere la presiune de lucru nominala	16.3 N
Fora transversala la presiunea de lucru nominala	23 N
Greutate produs	6.4 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	M6
Culoare	albastru
Duritate Shore	60 +/- 5
Material pivot de insurubare	Alama, nichelata Otel, galvanizat si cromat

Caracteristica	Valoare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	PUR