


Ventuza vacuum ESS-80-BN

Numar piesa: 189394

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuza de compensare a inaltimii	10 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	430 mm
Latimea nominala	6 mm
Diametrul ventuzei	80 mm
Volum de aspiratie	63.9 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Atribuirea suportului de ventuza	Dimensiune 5
Forma de ventuza	burduf rotund de 1,5 ori
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Presiunea nominala de functionare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-10 °C...70 °C
Fora de mentinere la presiune de lucru nominala	213.6 N
Fora transversala la presiunea de lucru nominala	199.5 N
Greutate produs	139 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	M10
Culoare	negru
Duritate Shore	50 +/- 5

Caracteristica	Valoare
Material pivot de insurubare	POM Otel, nichelat Otel, galvanizat si cromat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	NBR