


# Cablu plat KASI-1,5-Z-100

Numar piesa: 18941

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	71 g
Domeniu de tensiune de lucru CC	75 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	60 V
Capacitate de transport al curentului	3 A
Lungime cablu	100 m
Tip de protectie	IP65 pentru capetele de conductor inchise
Temperatura ambianta	-40 °C...85 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-25 °C...85 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Material manta de cablu	Compus de cauciuc
Culoare manta de cablu	negru