


insula ventile VIMP-03-B

Cod: 18970

FESTO

Tip 03-B, cu conexiune multipin.

La acest produs, functie de configurare, s-ar putea ca sa nu se potriveasca toate datele tehnice din fisa tehnica si nici toate accesoriile.



Reprezentare

Fisa tehnica

~ConfIndependentDatasheet

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 presurizat 5/3 exhaustat 5/3 inchis
debit nominal normal	300 ... 1.300 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
racordare electrica	Multipol
numarul max. de pozitii de ventile	24
Nr.max.de zone de presiune	3
Sistem electric de I/O	da
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Latime constructie	18 mm 26 mm
tip de protectie	IP65
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
tip de actionare	electric
tip insula	03
structura constructiva	sertar cu piston
alimentare cu aer pilot	extern intern
structura insulei de ventile	modular si extensibil
presiune de operare pentru insula de ventile cu alimentare interna cu aer pilot	4 ... 8 bar
presiune de comanda	4 ... 6 bar
compatibilitate la vacuum	da
tensiune nominala de operare DC	24 V
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-5 ... 50 °C