

Actionare oscilanta DRE-880-F30-Q12-FO-PS

Cod: 189756

FESTO

Cu simpla actiune, racordare conform VDI/VDE 3845 - ventile tip Namur cu oglinda de racordare directa.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie actionari de pozitionari	880
forma gaurii de flansa	F30
unghi de oscilatie	90 deg
racordul de armatura corespunde normelor	ISO 5211
amortizare	nu amortizare
pozitie instalare	oricare
modul de functionare	cu actiune simpla
structura constructiva	cremaliera/pinion
recunoasterea pozitiei	fara
racordarea ventilului corespunde normelor	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
presiune de operare	2 ... 10 bar
Gaz categoria ATEX	II 2G
tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	c T6
Praf categoria ATEX	II 2D
tip praf cu protectie la aprindere si explozie	c 60°C
Explosion-proof ambient temperature	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	3
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Consum de aer la 6 bar pe ciclu 0°-90°-0°	192 l
greutate produs	167.000 g
racordare la arbore	V75
racord pneumatic	placa de conectare G1/4
indicatie material	contine substante cu LABS