

Actionare oscilanta DRE-4-F05-Q10-FS-PS

Cod: 189982

FESTO

Cu simpla actiune, racordare conform VDI/VDE 3845 - ventile tip Namur cu oglinda de racordare directa.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| marime de fabricatie actionari de pozitionari | 4 |
| forma gaurii de flansa | F05 |
| unghi de oscilatie | 90 deg |
| racordul de armatura corespunde normelor | ISO 5211 |
| amortizare | nu amortizare |
| pozitie instalare | oricare |
| modul de functionare | cu actiune simpla |
| structura constructiva | cremaliera/pinion |
| recunoasterea pozitiei | fara |
| racordarea ventilului corespunde normelor | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| presiune de operare | 2 ... 10 bar |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| moment de rotatie la 6 bar | 26,9 Nm |
| moment de revenire a arcului | 10,3 Nm |
| Consum de aer la 6 bar pe ciclu 0°-90°-0° | 1,8 l |
| greutate produs | 1.200 g |
| racordare la arbore | V14 |
| racord pneumatic | placa de conectare G1/8 |
| indicatie material | contine substante cu LABS |
| informatii referitoare la material pentru arbore de actionare | aluminiu eloxat |
| informatii referitoare la material pentru capac | PA |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminiu eloxat |