

# Actionare oscilanta DRE-50-F10-Q10-FS-O-PS

Cod: 190182

FESTO

Cu simpla actiune, racordare conform VDI/VDE 3845 - ventile tip Namur cu oglinda de racordare directa.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                | valoare  |
|---|--|
| marime de fabricatie actionari de pozitionari | 50   |
| forma gaurii de flansa                        | F10  |
| unghi de oscilatie                            | 90 deg   |
| racordul de armatura corespunde normelor      | ISO 5211   |
| amortizare                                    | nu amortizare                                      |
| pozitie instalare                             | oricare  |
| modul de functionare                          | cu actiune simpla                                  |
| structura constructiva                        | cremaliera/pinion                                  |
| recunoasterea pozitiei                        | fara   |
| racordarea ventilului corespunde normelor     | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                               |
| presiune de operare                           | 2 ... 10 bar                                       |
| identificare ATEX                             | II 2 GD c X  |
| temperatura ambientala ATEX                   | -20°C <= Ta <= +60°C                               |
| mediu de operare                              | aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat               |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)   | conform directivei europene de protectie Ex (ATEX) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK          | 3  |
| temperatura mediului                          | -20 ... 80 °C                                      |
| moment de rotatie la 6 bar                    | 371 Nm   |
| moment de revenire a arcului                  | 134 Nm   |
| Consum de aer la 6 bar pe ciclu 0°-90°-0°     | 12 l   |
| greutate produs                               | 12.200 g   |
| racordare la arbore                           | V22  |
| racord pneumatic                              | placa de conectare<br>G1/4                         |
| indicatie material                            | contine substante cu LABS                          |