


Actionare oscilanta DRE-50-F10-Q06-FO-O-PS

Cod: 190188

FESTO

Cu simpla actiune, racordare conform VDI/VDE 3845 - ventile tip Namur cu oglinda de racordare directa.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| marime de fabricatie actionari de pozitionari | 50 |
| forma gaurii de flansa | F10 |
| unghi de oscilatie | 90 deg |
| racordul de armatura corespunde normelor | ISO 5211 |
| amortizare | nu amortizare |
| pozitie instalare | oricare |
| modul de functionare | cu actiune simpla |
| structura constructiva | cremaliera/pinion |
| recunoasterea pozitiei | fara |
| racordarea ventilului corespunde normelor | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| presiune de operare | 2 ... 10 bar |
| identificare ATEX | II 2 GD c X |
| temperatura ambientala ATEX | -20°C <= Ta <= +60°C |
| mediu de operare | aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene de protectie Ex (ATEX) |
| clasa de rezistenta la corozieune KBK | 3 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| Consum de aer la 6 bar pe ciclu 0°-90°-0° | 12 l |
| greutate produs | 12.200 g |
| racordare la arbore | V22 |
| racord pneumatic | placa de conectare G1/4 |
| indicatie material | contine substante cu LABS |