

# Conector L QSL-1/2H-5/16-U

Numar piesa: 190632

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	4.9 mm
Pozitie de instalare	orice
Design	Forma L
Unitate de ambalare	1
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Clasificarea maritima	acces certificat
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	13 g
Conector pneumatic 1	Bucsa Ø 1/2"
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 5/16"
Temperatura ambientala Fahrenheit	14 °F...140 °F
Inel de eliberare de culoare	gri
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PBT
Material inel detasabil	POM
Material garnitura furtun	NBR
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt