


Racord rapid QS-1/4-3/8-I-U

Cod: 190694

FESTO

filet exterior cu priza hexagonala interna.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal
for alternative products.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| marime de fabricatie | standard |
| deschidere nominala | 5 mm |
| tip de etansare la fusul cu insurubare | aplicare strat acoperitor |
| pozitie instalare | oricare |
| marimea legaturii | 1 |
| structura constructiva | principiu Push-Pull |
| Operating pressure complete temperature range | -0,95 ... 10 bar |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| aprobare | Germanischer Lloyd |
| cuplul maxim de pornire | 14 Nm |
| greutate produs | 22 g |
| racord pneumatic 1 | NPT1/4-18 |
| racord pneumatic 2 | pentru furtun cu diametru exterior 3/8" |
| culoarea inelului de slabire | gri |
| indicatie material | conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | alama nichelat |
| informatii referitoare la material pentru inel de decuplare | POM |
| informatii referitoare la material pentru etansare furtun | NBR |
| informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil inalt aliat |