

# Supapa de sens HA-1/8-QSM-3/16-U

Numar piesa: 190849

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare  |
|---|--|
| Funcție de ventil                           | Funcția de revenire  |
| Conector pneumatic 1                        | 1/8 NPT  |
| Conexiune pneumatica 2                      | QS-3/16  |
| Tipul de montare                            | insurubabil  |
| Debit nominal normal                        | 238 l/min  |
| Presiune de lucru                           | -1 bar...10 bar  |
| Temperatura ambianta                        | 0 °C...60 °C   |
| Material carcasa                            | Alama  |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Presiune diferentia min. deschisa           | 0.1 bar  |
| Inchidere presiunea diferentia min.         | 0.2 bar  |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L   |
| Greutate produs                             | 13 g   |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS   |