

# Supapa de sens HA-1/8-QS-1/4-U

Cod: 190850

FESTO

Debit de curgere de la filetul exterior la conectorul QS.  
Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie supapa
Conexiune pneumatica 1	1/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	QS-1/4
tip fixare	insurubabil
Debit nominal	313 l/min
presiune de operare	-1 ... 10 bar
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Materialul carcasei	Alama
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Presiunea diferentia minima de deschidere	0,1 bar
Presiunea diferentia minima de inchidere	0,2 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	21 g
Indicatie material	conform RoHS