

Supapa de sens HB-10-32-UNF-QSM-5/32-U

Numar piesa: 190857

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Funcție de ventil | Funcția de revenire |
| Conector pneumatic 1 | QS-5/32 |
| Conexiune pneumatica 2 | 10-32 UNF-2A |
| Tipul de montare | insurubabil |
| Debit nominal normal | 145 l/min |
| Presiune de lucru | -1 bar...10 bar |
| Temperatura ambianta | 0 °C...60 °C |
| Material carcasa | Alama |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Presiune diferentia min. deschisa | 0.1 bar |
| Inchidere presiunea diferentia min. | 0.2 bar |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Greutate produs | 7.2 g |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |