


Regulator de presiune LR-10-32-UNF-QS-1/4-U

Cod: 190926

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2021. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|----------------------------|---|
| Funcție de regulator | Presiune de iesire constanta |
| Conexiune pneumatica 1 | 10-32 UNF-2A |
| Conexiune pneumatica 2 | QS-1/4 |
| tip fixare | insurubabil |
| presiune de intrare 1 | 0 ... 10 bar |
| Temperatura mediului | 0 ... 60 °C |
| Materialul carcasei | ranforsat PBT |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| pozitie instalare | Oricare |
| Greutate produs | 17 g |
| Materialul dopului filetat | Alama |