


# Cupa ventuza ESV-50-ES

Cod: 191037

FESTO

Parte de schimb, usor de inlocuit



## Fisa tehnica

| Caracteristica                         | valoare  |
|--|--|
| Raza minima a piesei de prelucrat R    | 100 mm   |
| Diametru ventuza                       | 50 mm  |
| Volum ventuza                          | 8,168 cm <sup>3</sup>                            |
| Pozitia racordului                     | sus  |
| pozitie instalare                      | Oricare  |
| Forma ventuza                          | rotund, foarte adanc                             |
| Presiune de operare Mpa                | -95 ... 0 kPa                                    |
| presiune de operare                    | -0,95 ... 0 bar                                  |
| Presiune de operare                    | -13,775 ... 0 psi                                |
| Presiune nominala de operare           | -70 kPa<br>-0,7 bar                              |
| Presiune nominala de operare (psi)     | -10,15 psi                                       |
| mediu de operare                       | Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Conformitatea PWIS                     | VDMA24364-zona III                               |
| Food-safe                              | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului                   | -30 ... 180 °C                                   |
| Fora de retentie la presiunea nominala | 103,6 N  |
| Greutate produs                        | 12,6 g   |
| Culoare                                | transparent                                      |
| Duritate Shore                         | 50 +/- 5   |
| Indicatie material                     | conform RoHS                                     |
| Materialul ventuzei                    | VMQ (silicon)                                    |