

Amortizor de soc YSRW-5-8

Numar piesa: 191192

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Dimensiune | 5 |
| Cursa | 8 mm |
| Amortizare | autoreglare caracteristica slaba |
| Pozitie de instalare | orice |
| Detectarea pozitiei | fara |
| Viteza max. de impact | 2 m/s |
| Timp de resetare la temperatura camerei | 0.2 s |
| Timp de resetare la temperatura ambientala minima | 1 s |
| Mod de functionare | cu simpla actiune cu apasare |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambienta | -10 °C...80 °C |
| Lungime de amortizare | 8 mm |
| Forta max. de ridicare | 200 N |
| Consumul max. de energie pe cursa | 1.3 J |
| Consum max. de energie pe ora | 10000 J |
| Energie reziduala max. | 0.01 J |
| Forta de restabilire | 0.9 N |
| Forta minima de insertie | 7.5 N |
| Greutate produs | 8 g |
| Interval de masa | 2 kg |
| Tipul de montare | cu piulita de blocare |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material garnituri | NBR |
| Material carcasa | Otel aliaj inalt |
| Material tija de piston | otel aliaj inalt |