


Amortizor de soc YSRW-20-34

Numar piesa: 191198

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	20
Cursa	34 mm
Amortizare	autoreglare caracteristica slaba
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	fara
Viteza max. de impact	3 m/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.3 s
Timp de resetare la temperatura ambientala minima	1 s
Mod de functionare	cu simpla actiune cu apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambienta	-10 °C...80 °C
Lungime de amortizare	34 mm
Forta max. de ridicare	3000 N
Consumul max. de energie pe cursa	70 J
Consum max. de energie pe ora	100000 J
Energie reziduala max.	0.32 J
Forta de restabilire	10 N
Forta minima de insertie	100 N
Greutate produs	330 g
Interval de masa	80 kg
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Otel galvanizat
Material tija de piston	otel aliaj inalt