

Cilindru tandem DNCT-3"- -PPV-A-S6

Numar piesa: 191221

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	3 mm...500 mm
Pe baza standardului	ISO 15552 (anterior si VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Amortizare	Amortizare pneumatica, reglabila bilateral
Mod de functionare	cu dubla actiune
Presiune de lucru	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Lungime de amortizare	32 mm
Conexiune pneumatica	3/8 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aluminiu turnat sub presiune
Material garnituri	FPM
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat
Material tija de piston	otel aliaj inalt