

Filtru LF-D-MIDI

Cod: 192552

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

FESTO

fara placa de racordare filetata dar cu bolturi filetate FRB. Finetea filtrului 40 µm, cu pahar de protectie si purjare manuala a condensului.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Midi
serie	D
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	40 µm
purjare	rotativ manual
Structura constructiva	Filtru de sinterizare cu separator centrifugal
Cantitatea maxima de condens	43 cm ³
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
presiune de operare	0 ... 16 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	700 g
tip fixare	montare in linie cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	Placa de conectare
Conexiune pneumatica 2	Placa de conectare
Indicatie material	conform RoHS
Materialul filtrului	PE
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC