

Filtru LF-D-MIDI-A

Numar piesa: 192555

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Midi
Seria	D
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	40 μm
Purjare a condensului	complet automat
Structura constructiva	Filtru sinterizat cu separator centrifugal
Cantitate max. de condens	43 cm ³
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Presiune de lucru	2 bar...12 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Greutate produs	700 g
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii
Conector pneumatic 1	Placa de racordare
Conexiune pneumatica 2	Placa de racordare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material filtru	PE
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC