

Racord rapid T QST-F-G1/4-8

Cod: 193432

FESTO

rabatabil 360°, filet extern hexagonal exterior



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
deschidere nominala	6 mm
tip de etansare la fusul cu insurubare	inel de etansare
structura constructiva	principiu Push-Pull
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 16 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
clasa de rezistenta la coroziune KBK	3
Food safety	to manufacturer's declaration
temperatura mediului	0 ... 150 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
cuplul maxim de pornire	15 Nm
greutate produs	33,6 g
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	pentru furtun cu diametru exterior 8 mm
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	alama cromat si nichelat
informatii referitoare la material pentru etansare filet	FPM
informatii referitoare la material pentru etansare furtun	FPM