

Actionare oscilanta DRQ-63-360-PPVJ-A

Cod: 19388

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, cu amortizare reglabila la capat de cursa si compensarea jocului in angrenaj.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| marime de fabricatie | 63 |
| unghi de amortizare | 65 deg |
| Stabilirea unghiului de rotire la ambele parti | -10 /+11 deg |
| unghi de oscilatie | 360 deg |
| amortizare | PPVJ: amortizare pneumatica, ajustabila |
| pozitie instalare | oricare |
| structura constructiva | cremaliera/pinion |
| recunoasterea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| presiune de operare | 2,5 ... 10 bar |
| frecventa max. de oscilatie la 6 bar | 0,6 Hz |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Cuplu teoretic la 6 bar | 37 Nm |
| moment de inertie admisibil | 0,04 kgm ² |
| greutate produs | 12.600 g |
| tip fixare | cu filet interior |
| racord pneumatic | G3/8 |
| informatii referitoare la material pentru arbore de actionare | otel de cementare |
| informatii referitoare la material pentru etansari | TPE-U(PU) |