

Drosel de cale GR-QS-3

Numar piesa: 193965

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Funcție de ventil | Funcția de revenire a droselului |
| Conector pneumatic 1 | QS-3 |
| Conexiune pneumatica 2 | QS-3 |
| Element de reglare | Surub moletat |
| Tipul de montare | optional: Instalarea panoului frontal cu orificiu de trecere cu accesorii |
| Debitul nominal normal in directia de strangulare | 85 l/min |
| Debit nominal normal in sens antiretur | 120 l/min |
| Presiune de lucru | 0.2 bar...10 bar |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Material carcasa | Ranforsat cu PA |
| Protectie la explozie | Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Pozitie de instalare | orice |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 12 g |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material garnituri | NBR |

| Caracteristica | Valoare |
|---------------------------|------------------|
| Material inel detasabil | POM |
| Material cap randalinat | Consolidat cu PA |
| Material surub de reglare | Otel aliaj inalt |