

Portal planar 2D EXCH-60-

Cod: 1939785

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	60
pozitie instalare	vertical orizontal
Structura constructiva	Portal planar (gantry)
presiune de operare	≤ 8 bar
Acceleratie orizontala maxima	50 m/s ²
Acceleratie verticala maxima	30 m/s ²
Viteza orizontala maxima	5 m/s
Viteza verticala maxima	3 m/s
Precizie de repetare	$\pm 0,1$ mm
Durata de anclansare	100 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene privind echipamentele tehnice
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind masinile
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 % nu condenseaza
Nivel presiune zgomot	81 dB(A)
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	10 ... 50 °C
Sarcina nominala cu raspuns dinamic maxim	6 kg
tip fixare	cu kit de montare cu kit de ajustare cu pana de canal
Indicatie material	conform RoHS