

# Regulator de presiune LRS-1/8-G



Cod: 194694

Produs in retragere de pe piata

fara manometru, cu buton de reglare blocabil.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
siguranta de actionare	buton rotativ cu inzavorare
pozitie instalare	oricare
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara
afisarea presiunii	pregatit pentru G1/8"
presiune de operare	1 ... 20 bar
domeniul de reglare a presiunii	0,5 ... 12 bar
histerezis presiune max.	0,2 bar
debit nominal normal	600 l/min
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
temperatura mediului	-10 ... 80 °C -10 ... 80 °C
greutate produs	420 g
tip fixare	montare pe panou montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	G1/8
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	alama