

Regulator de presiune LRS-1/8-G-7



Cod: 194695

Produs in retragere de pe piata

fara manometru, cu buton de reglare blocabil.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
siguranta de actionare	buton rotativ cu inzavorare
pozitie instalare	oricare
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara
afisarea presiunii	pregatit pentru G1/8"
presiune de operare	1 ... 20 bar
domeniul de reglare a presiunii	0,5 ... 7 bar
histerezis presiune max.	0,2 bar
debit nominal normal	700 l/min
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
temperatura mediului	-10 ... 80 °C -10 ... 80 °C
greutate produs	420 g
tip fixare	montare pe panou montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	G1/8
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	alama