

Unitate de preparare a aerului FRCS-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A

Cod: 194999


Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Combinatie filtru-regulator-lubrificant,
Seria D, cu buton blocabil.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Maxi
serie	D
Blocare regulator	Buton rotativ cu blocare integrata
pozitie instalare	vertical +/- 5°
purjare	complet automat
Structura constructiva	Filtru regulator fara manometru lubrifiant proportional standard
Cantitatea maxima de condens	43 cm ³
Finetea filtrului	5 µm
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
Afisarea presiunii	Pentru filet G1/4
presiune de operare	2 ... 12 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 12 bar
Histerezis presiune maxima	0,4 bar
Debit nominal	3.600 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	2.880 g
tip fixare	montare in linie
Conexiune pneumatica 1	G3/4
Conexiune pneumatica 2	G3/4
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC