



Combinatie aparate preparare LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KC

Cod: 195194

FESTO

Cu manson de reglare blocabil si manometru, pentru presiunea nominala 12 bar, pentru aer nelubrefiat



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Maxi
serie	D
siguranta de actionare	buton rotativ cu inzavorare
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	40 µm
evacuare condensat	rotativ manual
structura constructiva	ventil de anclansare filtru - regulator cu manometru
cantitatea max. de condensat	43 cm ³
protectie pahar	cos de protectie metalic
afisarea presiunii	cu manometru
domeniul de reglare a presiunii	0,5 ... 12 bar
presiune de intrare 1	1 ... 16 bar
debit nominal normal	5.400 l/min
mediu de operare	aer comprimat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	2.840 g
tip fixare	la alegere: montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G3/4
racord pneumatic 2	G3/4
informatii referitoare la material pentru carcasa	zinc turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC