

Tub plastic PLN-10X1,5-SW

Numar piesa: 195283

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Ø exterior | 10 mm |
| raza de indoire relevanta pentru debit | 57 mm |
| Ø interior | 7 mm |
| Raza min. de indoire | 22 mm |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032 |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru | Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C |
| Autorizare | TÜV |
| Organizatia emitenta a certificatului | B 013277 0506 00 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata) |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Clasa de puritate a incaperii | Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1 |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Temperatura ambianta | -30 °C...80 °C |
| Greutatea produsului in functie de lungime | 0.0375 000015 |
| Conexiune pneumatica | pentru conector cu Ø exterior de 10 mm |
| Culoare | negru |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material furtun | PE |