

Articulație sferică CRSGS-M8

Cod: 195581

FESTO

cu piulita hexagonală, pentru fixare sferică oscilantă pentru cilindru
(pe partea tijei de piston.) conform DIN ISO 8139



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	M8
bazat pe norme	ISO 12240-4
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F5a
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	55 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul inelului exterior	otel aliaj inalt
Materialul carcasei	otel aliaj inalt
Materialul inelului interior	otel aliaj inalt
Materialul piulitei	otel aliaj inalt