

# Articulație sferică CRSGS-M12X1,25

Numar piesa: 195583

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M12x1,25
Clasa de rezistență la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru producția de baterii Li-ion	Metalele cu un conținut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masă sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oțeluri, suprafețele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele
Temperatura ambiantă	-40 °C...150 °C
Greutate produs	129 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material inel exterior	Oțel aliaj înalt
Material carcasa	Oțel aliaj înalt
Material inel interior	Oțel aliaj înalt
Material piulita	otel înalt aliat