


Interfata pneumatica CPX-GP-03-4,0

Cod: 195738

FESTO

conectare insula de ventile VIMP/VIFB Midi/Maxi la un terminal electric modular CPX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Interfata insule de ventile	Tip 03, MIDI/MAXI
Diagnostic	- Subtensiune pe ventil
Numarul maxim de pozitii de ventile	26 pentru ventile monostabile
Display LED	- 1 Diagnostic de grup - Status canal pe ventile
Parametrizare	Failsafe pe canal Fortare pe canal Mod inactiv pe canal Monitorizare modul
Protectie (scurt circuit)	siguranta electronica interna pe iesire ventil
Domeniul tensiunilor de operare DC	21,6 ... 26,4 V
Consum curent propriu la tensiunea de operare	Tipic 15 mA (tensiune de alimentare la partea electronica) Tipic 30 mA (tensiune de alimentare pentru ventil)
Alimentare maxima cu curent pe canal	0,2 A
Curent total maxim pe modul	4 A
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Canal de izolare electrica - bus intern	Da, pentru alimentare suplimentara
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	390 g
Conectare electrica	Fieldbus
Informatii material capac	otel
Informatii referitoare la material pentru carcasa	Aluminiu turnat sub presiune