

Drosel cu supapa de sens GRXA-1/4-QS-6-D

Cod: 195813

FESTO

pentru reglarea debitului pe evacuare, cu racord QS.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	Funcție control debit unidirectional pentru evacuare aer
racord pneumatic 1	QS-6
racord pneumatic 2	G1/4
elemente de reglare	surub cu slit
tip fixare	insurubabil
debit nominal normal in directia droselului	400 l/min
debit nominal normal in directia supapei	290 ... 420 l/min
presiune de operare	0,2 ... 10 bar
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 μm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 μm
pozitie instalare	oricare
debit normal in directia de strangulare 6 -> 0 bar	600 l/min
debit normal in directia supapei 6 -> 0 bar	570 ... 680 l/min
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
cuplul maxim de pornire	11 Nm
greutate produs	47 g
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	POM
informatii referitoare la material pentru surub de reglare	alama
informatii referitoare la material pentru legatura oscilanta	zinc turnat sub presiune cromat