


Modul ASI ASI-EVA-4E-M12-5POL

Cod: 197069

FESTO

Interfata AS pentru intrari senzori



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
protectie contra inversarii polaritatii	pentru tensiune de operare
tensiune de operare DC interfata AS	26,5 ... 31,6 V
Numarul maxim de intrari	4
Pulsatii reziduale ale interfetei AS	20 mVss
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Greutate produs	200 g
Curba caracteristica la intrari	conform IEC 1131-2, Tip 02
Logica de comutare a intrarilor	PNP (comutare pozitiva)
tip fixare	cu orificiu