

# Tub plastic spiralat PUN-8X1,25-S-1-BL

Numar piesa: 197593

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Lungime de lucru	1 m
Ø exterior	8 mm
Lungimea blocului	0.304 m
Ø interior	5.7 mm
Diametrul bobinajului	60 mm
Numar bobinaje	12
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-35 °C...60 °C
Greutate produs	65 g
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior de 8 mm pentru niplu de legatura Ø interior 6 mm cu piulita olandeza pentru niplu de legatura cu Ø interior 6 mm
Culoare	albastru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Material furtun	TPE-U (PU)