

# Tub plastic spiralat PUN-12X2-S-1-BL

Cod: 197599

FESTO

foarte flexibil, in mare masura rezistent la hidroliza.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime de lucru	1 m
diametru exterior	12 mm
lungime bloc	0,32 m
Diametru interior	8 mm
Diametru de infasurare	95 mm
Numar spire	9
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Greutate produs	200 g
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 12 mm
Culoare	albastru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Materialul furtunului	TPE-U(PU)