

Tub plastic spiralat PUN-12X2-S-1-SW

Numar piesa: 197614

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Lungime de lucru	1 m
Ø exterior	12 mm
Lungimea blocului	0.32 m
Ø interior	8 mm
Diametrul bobinajului	95 mm
Numar bobinaje	9
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-35 °C...60 °C
Greutate produs	200 g
Conexiune pneumatica	pentru racordul push-in cu Ø exterior de 12 mm
Culoare	negru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Material furtun	TPE-U (PU)