

Furtun spiralat DUO din material plastic PUN-12X2-S-6-DUO-BS

Cod: 197631

FESTO

foarte flexibil, in mare masura rezistent la hidroliza.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime de lucru	6 m
diametru exterior	12 mm
lungime bloc	1,76 m
Diametru interior	8 mm
Diametru de infasurare	95 mm
Numar spire	64
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Greutate produs	2.600 g
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 12 mm
Culoare	albastru/negru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Materialul furtunului	TPE-U(PU)