

Tub plastic spiralat PPS-6-15-1/4-BL

Numar piesa: 19797

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Lungime de lucru	15 m
Ø exterior	7.8 mm
Lungimea blocului	0.8 m
Ø interior	6.2 mm
Diametrul bobinajului	75 mm
Numar bobinaje	86
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.95 bar...17.2 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-30 °C...80 °C
Cuplu de strangere nominal	11 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	500 g
Conector pneumatic 1	Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2	Filet exterior G1/4
Culoare	albastru
Material filet de conectare	Alama
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material protectie la indoire	Otel galvanizat
Material furtun	PA12-P