


# Suport lagar LBG-50-R3

Numar piesa: 2078794

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare   |
|---|---|
| Dimensiune                                  | 50  |
| Pozitie de instalare                        | orice   |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 3 - stres intens de coroziune   |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L  |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion | Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele |
| Temperatura ambianta                        | -40 °C...150 °C   |
| Greutate produs                             | 540 g   |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS  |
| Material fixare                             | otel inoxidabil aliaj inalt   |
| Material bolt                               | otel inoxidabil aliaj inalt   |
| Material siguranta                          | otel inoxidabil aliaj inalt   |