



# Drosel cu supapa de sens GR-3/4

Cod: 2103

FESTO

cu controlul debitului reglabil intr-o singura directie



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie drosel cu supapa de cale
Conexiune pneumatica 1	G3/4
Conexiune pneumatica 2	G3/4
Elemente de ajustare	surub cu capat crestat
tip fixare	Montare pe panou frontal cu orificiu
Debit nominal normal in directia droselului	3.300 l/min
Debit nominal normal in directia supapei	4800 l/min
presiune de operare	0,3 ... 15 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Materialul carcusei	Aliaj de aluminiu forjat
pozitie instalare	Oricare
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Greutate produs	938 g
Indicatie material	conform RoHS