


Piulita olandeza MCK-PK-4-KU

Cod: 211291

FESTO

design polimeric.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	filet interior M10x1
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	0 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	0 ... 145 psi
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 1	pentru furtun cu diametrul exterior de 6 mm pentru stut cu diametrul interior de 4 mm cu piulita
Materialul piulitei de legatura	POM
Indicatie material	conform RoHS