


Stechere de cuplare KS4-CK-4

Numar piesa: 2150

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Latimea nominala | 2.9 mm |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.95 bar...12 bar |
| Debit nominal normal | 252 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 26 g |
| Conector pneumatic 1 | CK-4 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |