

Tub material plastic PL-9-BL

Cod: 2238

FESTO

pentru conector CK si N.

Presiunea maxima este permisa la temperatura maxima.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	11,6 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	85 mm
diametru interior	9 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	0 ... 7 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-10 ... 35 °C
greutate produs dupa lungime	0,049 kg/m
culoare	albastru
duritate Shore	A 85 +/-3
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru furtun	PVC-P